

## regalwerk

### Lagerregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 875 x 526 mm, Fachlast 250 kg, 6 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 525313



[REGALWERK]



## regalwerk Spanplatten-Steckregal

### Anbauregal

Lagerregal - Anbaufeld





- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 875 x 526 mm
- Feldlast 2000 kg
- Fachlast 250 kg
- Fach Breite x Tiefe 875 x 500 mm
- 6 Ebene(n) mit Holzboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen

- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details

|                                   |                        |                                  |  |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp                          | Regal                  | Höhenverstellraster Ebene        | 25 mm  |
| Regaltyp                          | Lagerregal             | Nutzung                          | beidseitig   |
| Regalsystem                       | Stecksystem            | Böden- / Ebenentyp               | Holzboden  |
| Regalfeld                         | Anbaufeld              | Oberfläche Ständer               | verzinkt   |
| geeignet für<br>(Branche/Bereich) | Archiv- und Lagerräume | Oberfläche Traversen             | verzinkt   |
| Material                          | Stahl                  | Aufstellwinkel Ausrichtung       | gerade   |
| Höhe                              | 2500 mm                | Stabilität / Aussteifung / Verst | Aussteifungstraversen                                  |
| Breite                            | 875 mm                 | Lieferumfang                     | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot |
| Tiefe                             | 526 mm                 | Farbe Ausführung                 | verzinkt   |
| Fachlast                          | 250 kg                 | Anlieferung                      | vormontiert  |
| Feldlast                          | 2000 kg                | Zertifizierung                   | GS // RAL-Gütezeichen                                  |
| Böden / Ebenen Anzahl             | 6 Stück                | Garantie                         | 5 Jahre  |
| Fachbreite                        | 875 mm                 | Gewicht                          | 55,18 kg   |
| Fachtiefe                         | 500 mm                 |                                  |  |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 525315 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1005 x 526 mm, Fachlast 250 kg, 6 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 525317 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1285 x 526 mm, Fachlast 250 kg, 6 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 525319 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1695 x 526 mm, Fachlast 250 kg, 6 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 525373 |  | Holzboden für Spanplatten-Steckregal, Breite x Tiefe 875 x 500 mm, Stärke 16 mm, Für eine Fachlast von 250 kg, der Boden wird holmbündig eingelegt, aus Holz in Dekor natur                                  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203393 |    | Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen   |
| 213058 |    | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm   |
| 215547 |    | Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß   |
| 216063 |    | Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm  |
| 324647 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb   |
| 520053 |    | Eckenschutz, Form Kreis, Länge x Durchmesser 1000 x 40 mm, aus Polyurethan, in gelb/schwarz, selbstklebend  |
| 526019 |    | Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter  |
| 532431 |   | Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |