


Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 605 x 695 mm, 5 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 526218



THURMETALL



Thurmetall Schubladenschrank

mit 75 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 605 x 695 mm
- 5 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x100 mm/2x150 mm/1x200 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Mit Griffleiste und Etikettierfläche
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung














- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

Technische Details




Möbeltyp	Schrank	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Schranktyp	Schubladenschrank	Auszug Schublade	100 %
Material	Stahl	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Höhe	800 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	605 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	695 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schubladen Anzahl	5 Stück	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl x Höhe	2x100 mm/2x150 mm/1x200 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Fronthöhe 100 mm	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 150 mm	2 Stück	Beschriftungsfeld	Etikettierfläche
Fronthöhe 200 mm	1 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladentraglast	75 kg	fahrbar	nein
Einteilungsraster längs	50 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Einteilungsraster quer	30 mm	Garantie	5 Jahre
Schrank Ausstattung	Schubladen	Gewicht	102 kg

Zubehör

501087		Trennwand, 1 Längsteiler + 2 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 500 mm
501088		Trennwand, 1 Längsteiler + 2 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 500 mm
501101		Trennwand, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501102		Trennwand, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 500 mm
501103		Trennwand, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 500 mm
501142		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501155		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501166		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite 500 mm, In schwarz
501170		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit

532138		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm
532139		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau