

Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, metrische schroefdraad M32,
steengrijs
Artikelnr. 2013016



Kabelinvoer voor platte kabel in wurgnippelmodel, met metrische schroefdraad conform IEC 432, beschermingsgraad IP31, met voorgemonteerde steunafdichtring 107/F.



PE Polyethyleen

Stamgegevens

Bestelnr.	2013016
Type	106 FL M32 8 33
Omschrijving 1	Wartel voor platte kabel
Dimensie	M32
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyethyleen
Materiaal-afk.	PE
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	15,00 Stuk
Gewicht	3,45 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, metrische schroefdraad M32, steengrijs

Artikelnr. 2013016



Technische gegevens



voor platte kabel/breedte	30,00 - 33,00 mm
Afmeting A	30,00 mm
Afmeting B	56,00 mm
Afmeting D	46,00 mm
Afmeting G	M32 mm
Afmeting L	59,00 mm
Afmeting l1	13,00 mm
Afmeting L2	46,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input checked="" type="checkbox"/>
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
voor platte kabel/dikte	6,00 - 8,00 mm
Wartel voor platte kabel	<input checked="" type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M32
Soort schroefdraad	metrisch
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP31
Treklastingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>