

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen mof, met schroefdraad

Artikelnr. 2046877



Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-HEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	2046877
Type	SVM25W G
Dimensie	M25x1,5
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50,00 Stuk
Gewicht	5,03 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen mof, met schroefdraad

Artikelnr. 2046877



Technische gegevens



Afmeting D	27,50 mm
Afmeting L	40,00 mm
Afmeting M	M25
Afmeting d	25,00 mm
Afmeting t	2,00 mm
Uitvoering	Schroefdraad
voor buisdiameter	25,00 mm
Schroefdraad	M25x1,5
Afmetingen	25
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input type="checkbox"/>
Met inspectieopening en deksel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Tweedelig	<input type="checkbox"/>