

MarGage 408. Mérőhasáb-készlet acélból

- A mérőhasábok helytakarékos függőleges elrendezése
- **K osztálypontosság**
- Referencia etalon, különösen a hozzárendelt mérőlaboratóriumok etalonjainak, pl. az alatta lévő pontossági osztályok mérőhasábjainak kalibrálásához. Igény esetén DKD (Német kalibrálási szolgálat) által kibocsátott kalibrálási tanúsítvánnyal szállítjuk, melyben minden mérőhasábnál megtalálható a névleges mérettől való eltérés.
- **0 osztálypontosság**
- A legmagasabb pontossági követelményeknek való megfelelés biztosításához. Mérőhasábokat és nagyon pontos mérőeszközöket kalibráló mérőlaboratóriumokban és finom mérőterekben az alapmértékként történő használatra.
- **1. osztálypontosság**
- Magas pontossági követelményekhez. Összehasonlító mérőhasábként mérőszobának. Különösen pontos mérések végrehajtásához. Kijelzős mérőeszközök beállítására. Pontos idomszerek vizsgálatához.
- **2. osztálypontosság**
- IT 6 és IT 7 minőségű munkaidomszerekhez. Kijelzős mérőeszközök beállításához. Pontos méretek vizsgálatához a készülékgyártásban.
- **Szállítási terjedelem:** Fa doboz áttekinthető feliratcsikkal, Mahr kalibrálási jegyzőkönyv
- **Hőtágulási együttható:** $11,5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$



Műszaki adatok

| Rendelési sz. | Terméktípus | Darabszám készletenként | Osztálypontosság | Névleges méretek, mm | Osztás mm | Darabszám |
|---------------|-------------|-------------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 4800027 | 408 | 111 | K | mm | mm | |
| | | | | 0,5 | - | 1 |
| | | | | 1,001 – 1,009 | 0,001 | 9 |
| | | | | 1,01 – 1,49 | 0,01 | 49 |
| | | | | 1 – 24,5 | 0,5 | 48 |
| 25 – 100 | 25 | 4 | | | | |
| 4800020 | 408 | 111 | 0 | 0,5 | - | 1 |
| | | | | 1,001 – 1,009 | 0,001 | 9 |
| | | | | 1,01 – 1,49 | 0,01 | 49 |
| | | | | 1 – 24,5 | 0,5 | 48 |
| | | | | 25 – 100 | 25 | 4 |
| 4800021 | 408 | 111 | 1 | 0,5 | - | 1 |
| | | | | 1,001 – 1,009 | 0,001 | 9 |
| | | | | 1,01 – 1,49 | 0,01 | 49 |
| | | | | 1 – 24,5 | 0,5 | 48 |
| | | | | 25 – 100 | 25 | 4 |
| 4800022 | 408 | 111 | 2 | 0,5 | - | 1 |
| | | | | 1,001 – 1,009 | 0,001 | 9 |
| | | | | 1,01 – 1,49 | 0,01 | 49 |
| | | | | 1 – 24,5 | 0,5 | 48 |
| | | | | 25 – 100 | 25 | 4 |

Tartozékok

| Rendelési sz. | Termékmegnevezés | Terméktípus |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 4800140 | Síkűveg, Ø = 45 mm | 421 |
| 4800142 | Fa csipesz | 423 |
| 4800130 | Tartozékok karbantartáshoz | 424 |