

Univerzális mikrométer

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Osztás	0,01mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, Ø 18 mm
Mérőorsó	Ø 8 mm, menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő	5-10 N
Szállítva	Dobozban, (25 mm-től) sík és 60°-os beállító etalonnal, kulccsal szállítjuk Cserélhető ülékek és csúcok nem alaptartozékok.

Külön tartozék

No.	Leírás
116-801	Mérőbetét, sík (pár)
116-802	Mérőbetét, lépcsős mérőfelülettel (pár)
116-803	Mérőbetét, félkör (pár)
116-804	Mérőbetét, pont (pár)
116-805	Mérőbetét, görbe (pár)
116-806	Mérőbetét, tárcsa (pár)
116-807	Mérőbetét, késél (pár)
116-800	7 pár mérőbetét (116-801 - -807)
116-830	6 pár mérőbetét metrikus menet méréséhez, emelkedés 0,4-7 mm

116-830 :

0,4-0,5 mm/64-48TPI (116-831)
0,6-0,9 mm/44-28TPI (116-832)
1-1,75 mm/24-14TPI (116-833)
2-3 mm/13-9TPI (116-834)
3,5-5mm/8-5TPI (116-835)
5,5-7mm/4,5-3,5TPI (116-836)

Sorozat 116

Ezt az univerzális mikrométert opcionálisan cserélhető ülékekkel kell használni. A következő előnyöket kínálja:


- Nem-forgó orsós kivitel 7 különböző ülék csatlakoztatással (sík, hullám, gömb, pont, él, tárcsa, penge) a széles alkalmazhatóság érdekében.
- Opcionális ülékek menetek méréséhez (megfelelő V és kúp) szintén elérhetők.



116-101

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság [μm]	Megjegyzés	Tömeg [g]
116-101	0 - 25	±4		250
116-102	25 - 50	±4	A 116-102 tartalmazza a 167-101-es beállító etalont és a 60°-os szög etalont is (167-261)	300



Opcionálisan cserélhető betétek



Opcionálisan cserélhető betétek