

## Kupplungen - mit Verschraubung Multi-Grip




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310334
EAN	4024941097130
Produktgruppe	Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	157mm
Geräte-Breite	71mm
Geräte-Tiefe	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,172 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941097130

Logistikdaten	
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,172 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941835039
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,845 kg
Volumen	5.737,5 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

3 MB 81