

HG 2120 E

Koffer
 EAN 4007841 006464
 Art.-Nr. 006464



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Einstieg in die Profi-Klasse. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2120 E. 2200 W, Temperatur stufenlos von 80 – 630 °C einstellbar, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C	Funktion, Lebensdauer, Heizung	600 Std
Luftmenge	150 – 500 l/min	Heizelement austauschbar	Nein
Temperatureinstellung	stufenlos	Wiederanlaufschutz	Nein
Einstellung per	Drehrad	Temperaturscanner	Ja
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen	Feinstaubfilter	Nein
Luftstromregulierung	Stufen	Thermosicherung	Ja
Programmierungsfunktion	Nein	Thermoschutzabschaltung	Ja
Loc-Funktion	Nein	ESD	Nein
Resthitzeanzeige	Nein	Düsenaufnahme, Typ	34
Cool-Funktion	Nein	Kabellänge	2,2 m
Motor, Typ	Bürstenmotor	Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
Heizelement	Keramikheizung	VPE1, Nettogewicht	0,837 kg
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	Herstellergarantie	1 Jahr
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja	VPE1, EAN	4007841006464
Funktion, Lebensdauer, Motor	1000 Std		

HG 2120 E

Koffer
 EAN 4007841 006464
 Art.-Nr. 006464

**Zubehör**

EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 034566	HL Ablageständer
EAN 4007841 010294	Siebrelektordüse 50 x 35 mm
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 073114	PVC-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 006648	Crimpverbinder II - Ø 1,5 - 2,5 mm
EAN 4007841 072766	Schrumpfschlauch III - Ø 4,8 - 12,0 mm
EAN 4007841 006662	Crimpverbinder III - Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 071318	Schrumpfschlauch I - Ø 1,6 - 4,8 mm
EAN 4007841 006655	Crimpverbinder I - Ø 0,5 - 1,5 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 006785	Andrückrolle 40mm - Silikon
EAN 4007841 074210	ABS-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 009601	Flexibler Heißluftständer mit Vakuumfuß
EAN 4007841 071417	Schrumpfschlauch II - Ø 4,8 - 9,5 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 070915	Schweißschuh
EAN 4007841 009625	HL Light
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 009595	Flexibler Heißluftständer mit Magnetfuß
EAN 4007841 034122	Andrückrolle 40mm - Teflon
EAN 4007841 073411	PP-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 071219	HDPE-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 093211	Andrückrolle 50mm - Gummi
EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 078218	Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E