


Datenblatt | Artikelnummer: 857-569

Leistungsmessumformer; Strom- und Spannungseingangssignal; Strom- und Spannungsausgangssignal; Digitalausgang; Konfiguration per Software; Versorgungsspannung DC 24 V; 6 mm Baubreite



www.wago.com/857-569



IN 300 V	1	IN	5	OUT+
GND 1	2		6	OUT-
IN 5 A	3	POWER	7	Us+
DO (GND 2)	4 DO		8	GND 2

RoHS Compliant

Artikelbeschreibung

Kurzbeschreibung:

Der Leistungsmessumformer dient zum Erfassen von Gleich- und Wechselspannungen sowie Gleich- und Wechselströmen und wandelt das Eingangssignal ausgangsseitig in ein analoges Normsignal. Die Messwertverarbeitung kann umgeschaltet werden zwischen Effektivwert (RMS) oder arithmetischem Mittelwert sowie zwischen Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung und Phasenwinkel.

Merkmale:

- 2 getrennte Messeingänge für Gleich- und Wechselspannungen sowie Gleich- und Wechselströme
- Effektivwertmessung (RMS) oder arithmetischer Mittelwert
- Ein digitaler Meldeausgang reagiert bei konfigurierten Messbereichsgrenzen (Ein- und Ausschaltverzögerung und Grenzwertschalterfunktion mit bis zu zwei Schwellwerten konfigurierbar).
- Zusaltbare Filterfunktion

- Sichere 3-Wege-Trennung mit 3kV-Prüfspannung gemäß DIN EN 61010-1

Daten

Technische Daten

Konfiguration

Konfigurationsmöglichkeiten	DIP-Schalter Interface-Konfigurationssoftware Interface-Konfigurationsapp
-----------------------------	---

Eingang

Eingangssignalart	Spannung Strom
Eingangssignal Spannung	AC/DC 300 V (IN 1)
Eingangssignal Strom	AC/DC 0 ... 5A (IN 2)
Frequenzbereich	15 ... 70Hz (AC)
Eingangswiderstand Stromeingang	≤ 10mΩ
Eingangswiderstand Spannungseingang	≥ 300kΩ
Eingangsstrom max.	AC/DC 10 A (IN 2; permanent)
Eingangsspannung max.	600 V (IN 1; permanent)
Ansprechschwelle	300 mV (IN 1); 10 mA (IN 2)

Ausgang

Ausgangssignalart	Strom Spannung
Ausgangssignal Spannung	0 ... 5 V; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; 2 ... 10 V (invertierbar, auch bipolar)
Ausgangssignal Strom	0 ... 10 mA; 2 ... 10 mA; 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA (invertierbar, auch bipolar)
Bürde Spannungsausgang	≥ 1kΩ
Bürde Stromausgang	≤ 600Ω

Ausgang – Digital

Schaltspannung (DO) max.	angelegte Versorgungsspannung
Dauerstrom (DO) max.	100mA (keine interne Begrenzung)
Anzahl der Schaltschwellen (DO)	1 bzw. 2 (einstellbar)
Konfigurierbare Anzugs-/Abfallverzögerung (DO)	0 ... 60s (per Software)

Signalverarbeitung

Messverfahren	Effektivwertmessung (RMS); arithmetischer Mittelwert
Grenzfrequenz	2kHz
Softwarefilter; einstellbar	gleitender Mittelwert (Filterstufe: 30)

Messabweichung

Übertragungsfehler max.	≤ 0,5 % (bezogen auf Messbereichsende)
Temperaturkoeffizient	≤ 0,01 %/K

Versorgung

Art der Versorgung	DC 24 V
Versorgungsnennspannung U_S	DC 24 V
Versorgungsspannungsbereich	±30 %
Stromaufnahme bei Versorgungsnennspannung	46 mA (+ I_{D0})

Sicherheit und Schutz

Prüfspannung (Eingang/Ausgang/Versorgung)	AC 3 kV; 50Hz; 1min
Schutzart	IP20

Anschlussdaten

Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Abisolierlänge	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrische Daten

Breite	6 mm / 0.236 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	97,8 mm / 3.85 inch
Tiefe	94 mm / 3.701 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
------------	----------------

Werkstoffdaten

Gewicht	39.2 g
---------	--------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... 70 °C (bei Nennstrom)
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 85 °C
Einsatzhöhe max.	2000 m

Normen und Bestimmungen

Konformitätskennzeichnung	CE
EMV-Störfestigkeit	EN 61000-6-2; EN 61326-2-3; EN 50121-3-2
EMV-Störaussendung	EN 61000-6-3; EN 61326-2-3; EN 50121-3-2
Normen/Bestimmungen	EN 61010-1; EN 61373

Kaufmännische Daten


Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143501026
Zolltarifnummer	85437090300















Passende Produkte







Allgemeines Zubehör

	Art-Nr.: 750-921 Bluetooth®-Adapter	www.wago.com/750-921
	Art-Nr.: 750-923 Konfigurationsleitung; USB-Anschluss	www.wago.com/750-923
	Art-Nr.: 750-923/000-001 Konfigurationsleitung; USB-Anschluss	www.wago.com/750-923/000-001
	Art-Nr.: 855-8001 Potentialabgriff; mit Sicherung; 2,5 mm ² - 6 mm ² ; Phase	www.wago.com/855-8001
	Art-Nr.: 855-8002 Potentialabgriff; ohne Sicherung; 2,5 mm ² - 6 mm ² ; Neutraleiter	www.wago.com/855-8002
	Art-Nr.: 855-8003 Potentialabgriff; mit Sicherung; 10 mm ² - 16 mm ² ; Phase	www.wago.com/855-8003
	Art-Nr.: 855-8004 Potentialabgriff; ohne Sicherung; 10 mm ² - 16 mm ² ; Neutraleiter	www.wago.com/855-8004
	Art-Nr.: 857-304 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 6 A; Statusanzeige gelb; 6 mm Baubreite	www.wago.com/857-304
	Art-Nr.: 857-979 Einspeise- und Durchgangsklemme	www.wago.com/857-979









Stromwandler
















	Art-Nr.: 855-1005/2500-1001 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 2500 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 10 VA; Genauigkeitsklasse 1	www.wago.com/855-1005/2500-1001
--	--	--
















	<p>Art-Nr.: 855-305/050-103 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 50 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 1,25 VA; Genauigkeitsklasse 3</p>	www.wago.com/855-305/050-103
	<p>Art-Nr.: 855-305/060-101 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 60 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 1,25 VA; Genauigkeitsklasse 1</p>	www.wago.com/855-305/060-101
	<p>Art-Nr.: 855-305/075-201 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 75 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 2,5 VA; Genauigkeitsklasse 1</p>	www.wago.com/855-305/075-201
	<p>Art-Nr.: 855-305/100-201 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 100 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 2,5 VA; Genauigkeitsklasse 1</p>	www.wago.com/855-305/100-201
	<p>Art-Nr.: 855-305/150-501 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 150 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 5 VA; Genauigkeitsklasse 1</p>	www.wago.com/855-305/150-501
	<p>Art-Nr.: 855-305/200-501 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 200 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 5 VA; Genauigkeitsklasse 1</p>	www.wago.com/855-305/200-501
	<p>Art-Nr.: 855-305/250-501 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 250 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 5 VA; Genauigkeitsklasse 1</p>	www.wago.com/855-305/250-501
	<p>Art-Nr.: 855-305/400-1001 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 400 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 10 VA; Genauigkeitsklasse 1</p>	www.wago.com/855-305/400-1001
	<p>Art-Nr.: 855-305/600-1001 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 600 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 10 VA; Genauigkeitsklasse 1</p>	www.wago.com/855-305/600-1001
	<p>Art-Nr.: 855-4005/150-101 Kabelumbau-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 150 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 1 VA; Genauigkeitsklasse 1; Leitungslänge 0,5m</p>	www.wago.com/855-4005/150-101
	<p>Art-Nr.: 855-405/400-501 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 400 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 5 VA; Genauigkeitsklasse 1</p>	www.wago.com/855-405/400-501
	<p>Art-Nr.: 855-4105/250-101 Kabelumbau-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 250 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 1 VA; Genauigkeitsklasse 1; Leitungslänge 0,5m</p>	www.wago.com/855-4105/250-101
	<p>Art-Nr.: 855-4105/400-101 Kabelumbau-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 400 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 1 VA; Genauigkeitsklasse 1; Leitungslänge 0,5m</p>	www.wago.com/855-4105/400-101
	<p>Art-Nr.: 855-5005/1000-000 Kabelumbau-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 1000 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 0,5 VA; Genauigkeitsklasse 0,5; Leitungslänge 3 m</p>	www.wago.com/855-5005/1000-000
	<p>Art-Nr.: 855-5005/400-001 Kabelumbau-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 400 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A;</p>	
















	Bemessungsleistung 0,5 VA; Genauigkeitsklasse 1; Leitungslänge 3 m	www.wago.com/855-5005/400-001
	Art-Nr.: 855-5005/600-000 Kabelumbau-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 600 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 0,5 VA; Genauigkeitsklasse 0,5; Leitungslänge 3 m	www.wago.com/855-5005/600-000
	Art-Nr.: 855-505/1000-1001 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 1000 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 10 VA; Genauigkeitsklasse 1	www.wago.com/855-505/1000-1001
	Art-Nr.: 855-5105/1000-000 Kabelumbau-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 1000 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 0,5 VA; Genauigkeitsklasse 0,5; Leitungslänge 3 m	www.wago.com/855-5105/1000-000
	Art-Nr.: 855-605/1500-501 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 1500 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 5 VA; Genauigkeitsklasse 1	www.wago.com/855-605/1500-501
	Art-Nr.: 855-805/2000-1001 Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 2000 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 10 VA; Genauigkeitsklasse 1	www.wago.com/855-805/2000-1001
















Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 2009-110 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-110
	Art-Nr.: 2009-115 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115
	Art-Nr.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-002
	Art-Nr.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-006
	Art-Nr.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-007
	Art-Nr.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-012
	Art-Nr.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-017
	Art-Nr.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-023

	<p>Art-Nr.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/2009-115/000-024
	<p>Art-Nr.: 793-501 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-501
	<p>Art-Nr.: 793-501/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-501/000-002
	<p>Art-Nr.: 793-501/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-501/000-005
	<p>Art-Nr.: 793-501/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-501/000-006
	<p>Art-Nr.: 793-501/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-501/000-007
	<p>Art-Nr.: 793-501/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-501/000-012
	<p>Art-Nr.: 793-501/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-501/000-017
	<p>Art-Nr.: 793-501/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-501/000-023
	<p>Art-Nr.: 793-501/000-024 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-501/000-024
	<p>Art-Nr.: 793-502 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-502
	<p>Art-Nr.: 793-502/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-502/000-002
	<p>Art-Nr.: 793-502/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-502/000-005
	<p>Art-Nr.: 793-502/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-502/000-006
	<p>Art-Nr.: 793-502/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-502/000-007

	<p>Art-Nr.: 793-502/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-502/000-012
	<p>Art-Nr.: 793-502/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-502/000-017
	<p>Art-Nr.: 793-502/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-502/000-023
	<p>Art-Nr.: 793-502/000-024 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-502/000-024
	<p>Art-Nr.: 793-503 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-503
	<p>Art-Nr.: 793-503/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-503/000-002
	<p>Art-Nr.: 793-503/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-503/000-005
	<p>Art-Nr.: 793-503/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-503/000-006
	<p>Art-Nr.: 793-503/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-503/000-007
	<p>Art-Nr.: 793-503/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-503/000-012
	<p>Art-Nr.: 793-503/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-503/000-017
	<p>Art-Nr.: 793-503/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-503/000-023
	<p>Art-Nr.: 793-503/000-024 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-503/000-024
	<p>Art-Nr.: 793-504 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-504
	<p>Art-Nr.: 793-504/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar</p>	www.wago.com/793-504/000-002

	Art-Nr.: 793-504/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-504/000-005
	Art-Nr.: 793-504/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-504/000-006
	Art-Nr.: 793-504/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-504/000-012
	Art-Nr.: 793-504/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-504/000-017
	Art-Nr.: 793-504/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-504/000-023
	Art-Nr.: 793-505 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-505
	Art-Nr.: 793-505/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-505/000-005
	Art-Nr.: 793-505/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-505/000-006
	Art-Nr.: 793-505/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-505/000-007
	Art-Nr.: 793-505/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-505/000-012
	Art-Nr.: 793-506 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-506
	Art-Nr.: 793-506/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-506/000-005
	Art-Nr.: 793-506/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-506/000-006
	Art-Nr.: 793-506/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-506/000-012
	Art-Nr.: 793-506/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-506/000-017

	Art-Nr.: 793-5501 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501
	Art-Nr.: 793-5501/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-002
	Art-Nr.: 793-5501/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-005
	Art-Nr.: 793-5501/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-006
	Art-Nr.: 793-5501/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-007
	Art-Nr.: 793-5501/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-012
	Art-Nr.: 793-5501/000-014 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-014
	Art-Nr.: 793-5501/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-017
	Art-Nr.: 793-5501/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-023
	Art-Nr.: 793-5501/000-024 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-024
	Art-Nr.: 793-566 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-566
	Art-Nr.: 793-566/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-566/000-002
	Art-Nr.: 793-566/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-566/000-005
	Art-Nr.: 793-566/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-566/000-006
	Art-Nr.: 793-566/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	www.wago.com/793-566/000-007



Art-Nr.: 793-566/000-012

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/793-566/000-012



Art-Nr.: 793-566/000-017

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/793-566/000-017



Art-Nr.: 793-566/000-023

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/793-566/000-023



Art-Nr.: 793-566/000-024

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/793-566/000-024

Montage



Art-Nr.: 249-116

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit

www.wago.com/249-116



Art-Nr.: 249-117

Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit

www.wago.com/249-117



Art-Nr.: 249-197

Schraubenlose Endklammer; 14 mm breit

www.wago.com/249-197

Stromversorgung



Art-Nr.: 787-2852

Primär getaktete Stromversorgung; für JUMPFLEX®-Messumformer; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1 A

www.wago.com/787-2852

Werkzeug



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720

Brücker



Art-Nr.: 281-482

Brückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme

www.wago.com/281-482



Art-Nr.: 859-402

Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-402



Art-Nr.: 859-402/000-005

Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-402/000-005



Art-Nr.: 859-402/000-006

Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

















www.wago.com/859-402/000-006


















Art-Nr.: 859-402/000-029

Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-402/000-029

	Art-Nr.: 859-403 Kammbürcker; 3-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-403
	Art-Nr.: 859-403/000-005 Kammbürcker; 3-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-403/000-005
	Art-Nr.: 859-403/000-006 Kammbürcker; 3-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-403/000-006
	Art-Nr.: 859-403/000-029 Kammbürcker; 3-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-403/000-029
	Art-Nr.: 859-404 Kammbürcker; 4-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-404
	Art-Nr.: 859-404/000-005 Kammbürcker; 4-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-404/000-005
	Art-Nr.: 859-404/000-006 Kammbürcker; 4-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-404/000-006
	Art-Nr.: 859-404/000-029 Kammbürcker; 4-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-404/000-029
	Art-Nr.: 859-405 Kammbürcker; 5-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-405
	Art-Nr.: 859-405/000-005 Kammbürcker; 5-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-405/000-005
	Art-Nr.: 859-405/000-006 Kammbürcker; 5-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-405/000-006
	Art-Nr.: 859-405/000-029 Kammbürcker; 5-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-405/000-029
	Art-Nr.: 859-406 Kammbürcker; 6-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-406
	Art-Nr.: 859-406/000-005 Kammbürcker; 6-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-406/000-005
	Art-Nr.: 859-406/000-006 Kammbürcker; 6-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-406/000-006
	Art-Nr.: 859-406/000-029 Kammbürcker; 6-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-406/000-029

	Art-Nr.: 859-407 Kammbrücker; 7-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-407
	Art-Nr.: 859-407/000-005 Kammbrücker; 7-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-407/000-005
	Art-Nr.: 859-407/000-006 Kammbrücker; 7-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-407/000-006
	Art-Nr.: 859-407/000-029 Kammbrücker; 7-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-407/000-029
	Art-Nr.: 859-408 Kammbrücker; 8-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-408
	Art-Nr.: 859-408/000-005 Kammbrücker; 8-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-408/000-005
	Art-Nr.: 859-408/000-006 Kammbrücker; 8-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-408/000-006
	Art-Nr.: 859-408/000-029 Kammbrücker; 8-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-408/000-029
	Art-Nr.: 859-409 Kammbrücker; 9-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-409
	Art-Nr.: 859-409/000-005 Kammbrücker; 9-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-409/000-005
	Art-Nr.: 859-409/000-006 Kammbrücker; 9-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-409/000-006
	Art-Nr.: 859-409/000-029 Kammbrücker; 9-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-409/000-029
	Art-Nr.: 859-410 Kammbrücker; 10-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-410
	Art-Nr.: 859-410/000-005 Kammbrücker; 10-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-410/000-005
	Art-Nr.: 859-410/000-006 Kammbrücker; 10-fach; Nennstrom 18 A; isoliert	www.wago.com/859-410/000-006



Art-Nr.: 859-410/000-029
Kammbrücker; 10-fach; Nennstrom 18 A; isoliert

www.wago.com/859-410/000-029

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

857-569	Mar 10, 2017	DOC 34,8 kB	Download
---------	--------------	----------------	----------

Beipackzettel

Messumformer Leistungsmessumformer, DIP-Schalter / Interface-Konfigurations-Software	Oct 6, 2016	PDF 1,9 MB	Download
---	-------------	---------------	----------

Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
---	-------------------------	-----------------	----------

Engineering-Software

Inbetriebnahmesoftware Interface-Produkte

Interface-Konfigurationssoftware SMALL Das Small-Setup beinhaltet nur die WAGO-Interface-Konfigurations-Software.	1.5.4.6 Jan 8, 2018	EXE 46,0 MB	Download
--	------------------------	----------------	----------

Interface-Konfigurationssoftware FULL Das Full-Setup beinhaltet neben der WAGO-Interface-Konfigurations-Software zusätzlich die Installation für das Microsoft .NET Framework.	1.5.4.6 Jan 8, 2018	EXE 96,5 MB	Download
---	------------------------	----------------	----------

smartDATA

CAD Daten

3D Download 857-569		URL	Download
---------------------	--	-----	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.