

DIGITUS 4K USB Typ - C auf HDMI AOC Adapterkabel

AK-330150-200-S
EAN 4016032482604



HDMI AOC Glasfaser Adapterkabel, Typ USB C-HDMI St/St, 20.0m, UHD 4K, 4Kx2K@60Hz, HDMI 2.0, sw

Dieses aktive USB Typ - C auf HDMI AOC Adapterkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 18 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität genießen. Das Adapterkabel ist Unidirektional (USB Typ - C = Eingangsgerät, HDMI Typ - A = Ausgabegerät). Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. HDMI 2.0, HDMI 1.4, oder HDR10. Der Einsatz neuester Chiptechnologie ermöglicht die Übertragung des vollen HDMI®-Signalspektrums und unterstützt dabei CED, EDID mit sehr geringer Latenz und unkomprimiert. Keine externe Stromversorgung erforderlich. Entspricht der DisplayPort 1.2 Spezifikation und ist kompatibel mit DP Alternate Mode auf USB Typ C Standard.

Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen in UHD 4K Auflösung mit 18 Gbps Bandbreite.

- Unterstützt: Auflösungen bis 4K@60Hz.
- Unterstützt: Auflösungen bis 2K@60Hz.
- Unterstützt: Auflösungen bis 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Datenferrate: 18 Gbps
- Unterstützt: HDR
- Unterstützt: Dolby Vision
- Unterstützt: HDR10
- Unterstützt: 3D
- Kabeldurchmesser: 4,8mm
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
- Unterstützt YUV 4:4:4
- Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
- Anschluss 1: USB Typ - C (Stecker)
- Anschluss 2: HDMI Typ - A (Stecker)
- Länge: 20m
- Gehäuse: Zink - Aluminium
- AOC - Aktives Optisches Kabel: JA
- Betriebtemperatur: 0°C - 45°C
- Lagertemperatur: -10°C - 70°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 5 - 90% RH
- Biegeradius: 10mm
- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- Länge: 20 m

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	20,40	44,00	42,00	34,50	63.756,00
Innen-VPE	1	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,02	19,00	20,00	6,50	2.470,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,92	19,00	20,00	6,50	2.470,00

Weitere Anwendungsbilder:

