

Compact-Keyboard G84-4400



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Leistungsfähig bis ins Detail!

Es ist ein Pointing Device gefordert? Aus Platzgründen kann aber keine Extra-Maus eingesetzt werden? Dann empfiehlt sich die ultraflache Kompakttastatur mit integriertem Trackball. Sie ist hervorragend geeignet für 19-Zoll-Applikationen, Slim Line PCs und Notebooks.

Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
- Integrierter optischer Trackball plus 2 Maustasten
- Extremely flat - total height just 20 mm
- Geringes Gewicht
- 83/84-Tasten Layout mit voller Funktionalität einer Standard-Tastatur
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

ca. 570 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 720 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 40°C

Stromaufnahme:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Anschluss:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Produktzulassungen:

- c-tick
- cULus
- VCCI
- CE
- FCC
- VDE
- BSMI



Systemvoraussetzungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Lieferumfang:

- Compact-Keyboard G84-4400
- gedruckte Bedienungsanleitung

Abmessungen Produkt:

ca. 370 x 139 x 19,6 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 390 x 195 x 32 mm


Trackball:

- Abtastung: Optisch
- Auflösung: 500 dpi
- Anzahl Tasten: 2
- Anschluss: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastatur:

- Tastentechnologie: ML
- Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen

• **Betätigungs-Charakteristik: ML Druckpunkt (50cN)**



Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 10
- Anzahl Umkartons pro Palette: 33

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
 In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am Produkt einen Defekt hervorrufen.

Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung:
 CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h. Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen. Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers. Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Trackball Anschluss
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-2	UK	schwarz	schwarz	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Trackball Anschluss
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBRB-0	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	typ. 30 mA (Tastatur), typ. 25 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-2	UK	schwarz	schwarz	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-2	Italien	schwarz	schwarz	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBPN-2	Pan-Nordic	schwarz	schwarz	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-0	Türkei	hellgrau	hellgrau	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-2	Türkei	schwarz	schwarz	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Trackball Anschluss
32	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
33	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	typ. 60 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB