

# Datenblatt der Bohrmaschinenpumpe 5061-00

## Conrad Art. Nr. 813102

Spannschaft	6 mm
Anschluss	½"
Förderleistung	1500 l/h mit 2 bar
Förderhöhe	max. 20 m
Ansaughöhe	max. +/- 3 m
Druckleistung	2 bar
Trockenlauf	max. 10 sec.
Umdrehungen p. Min.	max. 2.800
Max. Temperatur	50°C / 120°F