



# PA-704

Best.-Nr.: 0179480

## PRODUKTINFOS

### ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 35 W
- 2 niederohmige Mikrofoneingänge
- 1 Aux-, 1 Phono-Eingang
- Lautsprecherausgänge über Schraubanschlüsse
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- Anschluss für eine Mikrofon-Sprechtaste zum Abschalten der anderen Quellen bei Durchsagen
- Netz- und 12-24-V-Notstrombetrieb

## TECHNISCHE DATEN

### PA-704

Ausgangsleistung, gesamt	70 W
Nennleistung	35 W
Kanäle	4
Eingänge	5 mV (Mic), 210 mV (Aux), 5 mV (Phono)

**PA-704**

Frequenzbereich	100-18000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/150 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/6 kHz
Störabstand	> 55 dB
Klirrfaktor	< 1 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	100 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 12-24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 2,5 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	320 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	4,97 kg
Anschlüsse	2 x 6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x Cinch L/R (Aux), 1 x Cinch L/R (Phono), Anschlussklemmen (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,38 x 0,14 x 0,28 m
Bruttogewicht	5,33 kg
Nettogewicht	4,97 kg