

## Euronorm-Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 120 x 300 x 200 mm, Inhalt 4,1 l, Aus Polypropylen in grün

VE 8 Stück

Artikelnummer: 509467



## Euronorm-Stapelbehälter

### für schwere Lasten

Euronorm-Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 120 x 300 x 200 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 100 x 260 x 160 mm
- Inhalt 4,1 l
- Traglast 35 kg
- Auflast 600 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in grün
- Wände durchbrochen ohne Eingrifföffnung, Boden geschlossen
- Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Mit Etikettenhalter an allen Seiten
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
- 5 Jahre Garantie





## Technische Details

Behältertyp    Stapelbehälter



Beschriftungsfeld    Etikettenhalter an allen

		Seiten
Euronorm	ja	Bodenkonstruktion geschlossen
Inhalt	4,1 l	Bodenverstärkung durch Verstärkungsrippen
Höhe	120 mm	Traglast 35 kg
Länge	300 mm	Auflast 600 kg
Breite	200 mm	Deckel als Zubehör (nicht enthalten)
Innenhöhe	100 mm	Lebensmittelgeeignet ja
Innenlänge	260 mm	Gefahrstoffeignung verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Innenbreite	160 mm	rollenbahnggeeignet ja
Material	Polypropylen	Tragevorrichtung Tragegriffe
stapelbar	ja	Farbe grün
nestbar	nein	Menge pro Bestelleinheit 8
faltbar	nein	Garantie 5 Jahre
Wandkonstruktion	durchbrochen	Gewicht 3,6 kg
Wand Ausstattung	ohne Eingrifföffnung	

## Zubehör

509423		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 80 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
509579		Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 300 x 200 mm, Länge x Breite 300 x 200 mm
509582		Klappdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 300 x 200 mm, Länge x Breite 300 x 200 mm
509586		Etikett für Euronorm-Stapelbehälter, für Behälterhöhe 120 mm, in weiß

## Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung