



Silikonschlauch

Anwendungen

- flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Schlauchpumpe
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien

Eigenschaften

- hochflexibel
- überfahrbar + trittfest
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
- RoHS konform

Temperaturbereich

- -60°C bis 180°C

Konstruktion, Werkstoff

NORFLEX® Konstruktion

1. Wandung innen und außen glatt; Wandung: Silikon 60 ± 5 Shore A

Liefervarianten

- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
- transparent (Standard)

| Ø-Innen in / mm | Wand- stärke mm | Ø-Außen mm | Gewicht kg/m | Lager- längen m | Bestellnummer |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| - / 2 | 1,0 | 4,0 | 0,011 | 50 | 408-9020-0000 |
| - / 2 | 2,0 | 6,0 | 0,030 | 50 | 408-9020-2163 |
| 1/8 / 3 | 1,0 | 5,0 | 0,015 | 50 | 408-9030-0000 |
| 1/8 / 3 | 1,5 | 6,0 | 0,025 | 50 | 408-9030-2182 |
| 1/8 / 3 | 2,0 | 7,0 | 0,037 | 50 | 408-9030-2163 |
| - / 4 | 1,0 | 6,0 | 0,019 | 50 | 408-9040-0000 |
| - / 4 | 1,5 | 7,0 | 0,031 | 50 | 408-9040-2182 |
| - / 4 | 2,0 | 8,0 | 0,045 | 50 | 408-9040-2163 |
| - / 5 | 1,0 | 7,0 | 0,022 | 50 | 408-9050-0000 |
| - / 5 | 1,5 | 8,0 | 0,036 | 50 | 408-9050-2182 |
| 1/4 / 6 | 1,5 | 9,0 | 0,042 | 50 | 408-9060-0000 |
| 1/4 / 6 | 2,0 | 10,0 | 0,059 | 50 | 408-9060-2163 |
| - / 7 | 1,5 | 10,0 | 0,047 | 50 | 408-9070-0000 |
| 5/16 / 8 | 1,0 | 10,0 | 0,033 | 50 | 408-9080-0000 |
| 5/16 / 8 | 2,0 | 12,0 | 0,074 | 50 | 408-9080-2163 |
| 5/16 / 8 | 3,0 | 14,0 | 0,111 | 50 | 408-9080-2175 |
| - / 9 | 2,0 | 13,0 | 0,082 | 50 | 408-9090-0000 |
| 3/8 / 10 | 2,0 | 14,0 | 0,089 | 50 | 408-9100-0000 |
| 3/8 / 10 | 2,5 | 15,0 | 0,111 | 50 | 408-9100-2174 |
| - / 12 | 2,0 | 16,0 | 0,104 | 50 | 408-9120-0000 |
| - / 12 | 3,0 | 18,0 | 0,167 | 25 | 408-9120-2175 |
| - / 15 | 3,0 | 21,0 | 0,200 | 25 | 408-9150-0000 |
| 5/8 / 16 | 3,0 | 22,0 | 0,211 | 25 | 408-9160-0000 |
| - / 20 | 3,0 | 26,0 | 0,266 | 25 | 408-9200-0000 |
| 1 / 25 | 3,0 | 31,0 | 0,311 | 20 | 408-9250-0000 |

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Weitere Technische Daten unter www.norres.com. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

Zubehör



CLAMP 208

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Weitere Technische Daten unter www.norres.com. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.