



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony Electromechanical Relays
Produkt oder Komponententyp	Socket
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Kurzbezeichnung des Geräts	RGZ

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXG mit 2 W Kontakt
Stiffform	Flach
Nennisolationsspannung U_i	250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 KV zwischen Spule und Kontakt with verstärkte Isolierung 4 KV zwischen Kontakten with Grundisolation 4 KV zwischen Polen with Grundisolation 4 kV zwischen den Anschlüssen and DIN rail with Grundisolation
Nennstrom [In]	5 A
Betriebsbemessungsspannung U_e	250 V entspricht IEC 300 V entspricht UL
Spannungsfestigkeit	5 KV zwischen Spule und Kontakt with verstärkte Isolierung 2,5 KV zwischen Kontakten with Grundisolation 3 KV zwischen Polen with Grundisolation 3 kV zwischen den Anschlüssen and DIN rail with Grundisolation
Anschlüsse - Klemmen	Federzugklemmen (Push-and-Stay), 1x 0,5-1,5 mm ² (AWG 20-AWG 16) flexibel mit Aderendhülse Federzugklemmen (Push-and-Stay), 1x 0,5-1,5 mm ² (AWG 20-AWG 16) starr ohne Aderendhülse
Befestigung	Aufschnappbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Länge	98 mm
Breite	16 mm
Höhe	67 mm
Produktgewicht	0,042 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA UL EAC DNV-GL
Beschriftung	CE
Schutzart (IP)	IP20
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	40,0 g
Höhe VPE1	1,5 cm
Breite VPE1	6,5 cm
Länge VPE1	10 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	449,0 g
Höhe VPE2	7,5 cm
Breite VPE2	10,5 cm
Länge VPE2	16,5 cm
Verpackungstyp VPE3	P06
Inhaltsmenge VPE3	1280
Gewicht VPE3	68,76 kg
Höhe VPE3	75 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	60 cm


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen



Verdrahtung




Installation



Installation


Eindrücken (Kabel einführen)



(1): Leiter einführen

Deinstallation

Herausziehen (Kabel entfernen)



(1): Drücken
(2): Leiter abtrennen