




## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2123 Langmaterial-Wagen



Profilstahl-Konstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen, 2 Materialmulden, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Mitte frei für Kran- oder Stapler-Beladung. Berädung: Mittelradsatz, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle, Feststeller am Mittelradsatz. Gesamtbreite 700 mm, lichte Breite 600 mm.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	3000
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	600
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	420
<b>Nutzhöhe (mm)</b>	500
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	2500
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	700
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	920
<b>Bereifung</b>	Polyurethan
<b>Radgröße (mm)</b>	360 x 75   200 x 50
<b>Hinweis</b>	Nutzlänge der Rungen 500 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	178
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976021232