

**Artikelnummer:** 129547

**Kurzbeschreibung:** Orderverzamelwagen met 5 horizontale afzetvlakken

**Langbeschreibung:** Orderverzamelwagen met 5 horizontale afzetvlakken: Vastgelaste stalen constructie. Legetages 3-zijdig met rand van hoekstaal (30/30/3 mm). Zijbeugel van buis, a<sup>m</sup> 26,9 x 1,75 mm. Met stootrol aan de hoeken. Afstand tussen de etages 250 mm voor eurokragen. Gepoedercoat in gentiaanblauw (RAL 5010). 2 zwenk-FS-wieltjes, 2 zwenkwieltjes (a<sup>m</sup> 125 mm), rubber, blauwgrijs, rollager en kunststof velg. Levering **zonder** kragen.

- Laadoppervlak lxb: 610 x 410 mm
- Buitenafm. lxb: 710 x 575 mm
- Aantal laadvlakken: 5
- Totale hoogte: 1570 mm
- Laadhoogte: 2707520x770x1020x1270 mm
- Hoogte handgreep: -
- Draagvermogen: 150 kg
- Wiel-a<sup>m</sup>: 125 mm
- Eigen gewicht: 24 kg

