



Gerade Einschraubverschraubungen

LL- and L-Reihe

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch
wd = Abdichtung durch Profildichtung - Viton

Male Stud Couplings

LL- and L-Series

Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Reihe Series	Druck Pressure PN	Rohr A.D. Tube O.D. D1	Gewinde Thread G	Ca. Maße Approx. Dimensions					Bestellzeichen Order-Code Standard	Brutto-Preis Gross-Price Euro (€)
				L1	L2	i	SW1	SW3		
LL	100	4	G 1/8"	19,0	9,5	8	14	10	GE-LLR-04-G 1/8"-wd	12,50
LL	100	6	G 1/8"	20,0	9,5	8	14	12	GE-LLR-06-G 1/8"-wd	12,50
LL	100	8	G 1/8"		9,0	8	14	14	GE-LLR-08-G 1/8"-wd	13,80

Reihe Series	Druck Pressure PN	Rohr A.D. Tube O.D. D1	Gewinde Thread G	Ca. Maße Approx. Dimensions					Bestellzeichen Order-Code Standard	Brutto-Preis Gross-Price Euro (€)
				L1	L2	i	SW1	SW3		
L	500	6	G 1/8"	23,0	8,5	8	14	14	GE-LR-06-G 1/8"-wd	7,93
L	500	6	G 1/4"	27,0	9,0	12	17	14	GE-LR-06-G 1/4"-wd	12,17
L	400	6	G 3/8"	27,0	11,5	12	22	14	GE-LR-06-G 3/8"-wd	15,32
L	400	6	G 1/2"	29,0	12,0	14	27	14	GE-LR-06-G 1/2"-wd	17,46
L	500	8	G 1/8"	26,0	9,5	8	14	17	GE-LR-08-G 1/8"-wd	9,56
L	500	8	G 1/4"	25,0	10,0	12	19	17	GE-LR-08-G 1/4"-wd	9,51
L	400	8	G 3/8"	28,5	11,5	12	22	17	GE-LR-08-G 3/8"-wd	13,42
L	400	8	G 1/2"	28,5	13,0	14	27	17	GE-LR-08-G 1/2"-wd	16,44
L	500	10	G 1/8"	27,5	11,0	8	17	19	GE-LR-10-G 1/8"-wd	11,04
L	500	10	G 1/4"	26,0	11,0	12	19	19	GE-LR-10-G 1/4"-wd	10,43
L	400	10	G 3/8"	30,5	12,5	12	22	19	GE-LR-10-G 3/8"-wd	14,80
L	400	10	G 1/2"	32,5	13,0	14	27	19	GE-LR-10-G 1/2"-wd	19,58
L	250	10	G 3/4"		14,0	16	32	19	GE-LR-10-G 3/4"-wd	22,75
L	400	12	G 1/8"	29,0	11,0	8	19	22	GE-LR-12-G 1/8"-wd	16,36
L	400	12	G 1/4"	30,0	12,0	12	19	22	GE-LR-12-G 1/4"-wd	15,03
L	400	12	G 3/8"	27,0	12,5	12	22	22	GE-LR-12-G 3/8"-wd	12,25
L	400	12	G 1/2"	31,0	13,0	14	27	22	GE-LR-12-G 1/2"-wd	18,71
L	250	12	G 3/4"	31,0	14,0	16	32	22	GE-LR-12-G 3/4"-wd	23,26
L	400	15	G 1/4"	32,0	13,0	12	24	27	GE-LR-15-G 1/4"-wd	18,92
L	400	15	G 3/8"	31,0	13,5	12	24	27	GE-LR-15-G 3/8"-wd	18,38
L	400	15	G 1/2"	29,0	14,0	14	27	27	GE-LR-15-G 1/2"-wd	16,92
L	250	15	G 3/4"	32,5	15,0	16	32	27	GE-LR-15-G 3/4"-wd	28,12
L	250	15	G 1"		16,0	18	41	27	GE-LR-15-G 1"-wd	91,35
L	400	18	G 1/4"		13,5	12	27	32	GE-LR-18-G 1/4"-wd	22,75
L	400	18	G 3/8"	33,0	12,5	12	27	32	GE-LR-18-G 3/8"-wd	22,75
L	400	18	G 1/2"	31,0	14,5	14	27	32	GE-LR-18-G 1/2"-wd	21,37
L	315	18	G 3/4"	34,0	14,5	16	32	32	GE-LR-18-G 3/4"-wd	30,17
L	250	18	G 1"		16,5	18	41	32	GE-LR-18-G 1"-wd	40,90
L	250	22	G 3/8"	49,0	16,0	12	32	36	GE-LR-22-G 3/8"-wd	31,65
L	250	22	G 1/2"	37,0	16,5	14	32	36	GE-LR-22-G 1/2"-wd	31,04
L	250	22	G 3/4"	33,0	16,5	16	32	36	GE-LR-22-G 3/4"-wd	28,58
L	250	22	G 1"	38,0	17,5	18	41	36	GE-LR-22-G 1"-wd	41,42
L	250	22	G 1 1/4"		18,5	20	50	36	GE-LR-22-G 1 1/4"-wd	48,83
L	250	28	G 1/2"		17,5	14	41	41	GE-LR-28-G 1/2"-wd	47,55
L	250	28	G 3/4"	38,0	17,5	16	41	41	GE-LR-28-G 3/4"-wd	44,02
L	250	28	G 1"	34,0	17,5	18	41	41	GE-LR-28-G 1"-wd	44,89
L	250	28	G 1 1/4"		18,5	20	50	41	GE-LR-28-G 1 1/4"-wd	49,03
L	250	28	G 1 1/2"	43,0	20,5	22	55	41	GE-LR-28-G 1 1/2"-wd	50,90
L	250	35	G 1/2"	42,0	17,5	14	46	50	GE-LR-35-G 1/2"-wd	85,11
L	250	35	G 3/4"	42,0	18,5	16	46	50	GE-LR-35-G 3/4"-wd	53,69
L	250	35	G 1"	42,0	17,5	18	46	50	GE-LR-35-G 1"-wd	51,90
L	250	35	G 1 1/4"	39,0	17,5	20	50	50	GE-LR-35-G 1 1/4"-wd	55,22
L	250	35	G 1 1/2"	44,0	19,5	22	55	50	GE-LR-35-G 1 1/2"-wd	63,91
L	250	42	G 1"	47,0	19,0	18	55	60	GE-LR-42-G 1"-wd	76,69
L	250	42	G 1 1/4"	47,0	19,0	20	55	60	GE-LR-42-G 1 1/4"-wd	76,69
L	250	42	G 1 1/2"	47,0	19,0	22	55	60	GE-LR-42-G 1 1/2"-wd	76,69
L	250	42	G 2"		21,0	23	70	60	GE-LR-42-G 2"-wd	294,00