


Rastbolzen 417, ohne Rastperre

Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt. Bolzen Edelstahl 1.4305 (V2A), rostfrei. Druckfeder und Zugring (Form A) Edelstahl 1.4310, rostfrei. Knopf (Form B) Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar.

Rastbolzen ohne Rastperre werden eingesetzt, wenn der Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft wieder ausfahren soll.

Form A: ohne Rastperre, mit Zugring.

Form B: ohne Rastperre, mit Bedienknopf.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 666 680 04, Rastbolzen 417 Form A, 4 mm

Artikel-Nr.	Form	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	b ₁ mm	b ₂ mm	b ₃ mm	b ₄ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	k ₁ mm	k ₂ mm	k ₃ mm	k ₄ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	Federdruck*		Gewicht g
																	Anfang N	Ende N	
666 680 04	A	4	-	14	22	16,5	6	3,3	7,0	4	14	4	8	4,5	4	-	3	12	11
666 680 05	A	5	-	18	28	22	8	4,3	9,5	4,5	18	5	10	7	5	-	5	24	22
666 680 06	A	6	-	24	32	27,5	10	5,4	10,5	5	21	5,5	12	10	6	-	5	21	36
666 680 08	A	8	-	30	34	33	12	5,4	12,5	6	23	5,5	12	15,5	8	-	6	22	58
666 680 10	A	10	-	30	39	35	14,5	6,5	14,5	6	27	6	15	13,5	10	-	4	25	83
666 681 04	B	4	12	-	22	16,5	6	3,3	7,0	4	14	4	8	4,5	4	26,5	3	12	11
666 681 05	B	5	16	-	28	22	8	4,3	9,5	4,5	18	5	10	7	5	35	5	24	22
666 681 06	B	6	18	-	32	27,5	10	5,4	10,5	5	21	5,5	12	10	6	43	5	21	37
666 681 08	B	8	21	-	34	33	12	5,4	12,5	6	23	5,5	12	15,5	8	51	6	22	59
666 681 10	B	10	25	-	39	35	14,5	6,5	14,5	6	27	6	15	13,5	10	57,5	4	25	90


* Statistischer Mittelwert.

Rastbolzen 417, mit Rastperre

Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt. Bolzen Edelstahl 1.4305 (V2A), rostfrei. Druckfeder Edelstahl 1.4310, rostfrei. Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar.

Rastbolzen mit Rastperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90° gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht.

Form C: mit Rastperre, mit Bedienknopf.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 666 682 04, Rastbolzen 417 Form C, 4 mm

Artikel-Nr.	Form	d ₁ mm	d ₂ mm	b ₁ mm	b ₂ mm	b ₃ mm	b ₄ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	k ₁ mm	k ₂ mm	k ₃ mm	k ₄ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	Federdruck*		Gewicht g
																Anfang N	Ende N	
666 682 04	C	4	12	22	19	6	3,3	7	4	14	4	8	7	4	29	3	12	10
666 682 05	C	5	16	28	25,5	8	4,3	9,5	4,5	18	5	10	10,5	5	38,5	5	24	25
666 682 06	C	6	18	32	30,5	10	5,4	10,5	5	21	5,5	12	13	6	46	5	21	41
666 682 08	C	8	21	34	37,5	12	5,4	12,5	6	23	5,5	12	20	8	55,5	6	22	66
666 682 10	C	10	25	39	40	14,5	6,5	14,5	6	27	6	15	18,5	10	62,5	4	25	98

* Statistischer Mittelwert.