



Rubinetto di scarico PROFI con attacco filettato largo 22 mm

colore naturale, manopola blu in confezione singola



Descrizione

Rubinetto di scarico PROFI dotato di attacco filettato largo da 22 mm per lo scarico controllato di liquidi da fusti e taniche, colore naturale, in confezione singola

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE, con attacco maschio per un tubo flessibile
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Con filettatura larga da 22 mm, compatibilità con taniche a collo largo, flaconi e taniche per acqua PROFI
- Con manopola blu
- Uscita rapida e senza gorgoglii grazie all'aerazione integrata
- Girevole a 360° in qualsiasi posizione
- Resistenza massima a pressione 0,4 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Velocità di uscita > 3,5 litri/minuto
- Attacco maschio Ø esterno = 19 mm o 3/4" (zona di inserimento)

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	550105
GTIN	4007228550092
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	1

Colore	naturale
Peso (kg)	0,05

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	1
P x L x A (mm)	250 x 250 x 85

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,05
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	336
Numero di strati	6
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 0,83

Cartoni per strato	42
Peso (kg)	356,0