

**Artikelnummer:** 125469

**Kurzbeschreibung:** Stahlrohrkarre, bis 200 kg, H 1150 mm, Luftbereifung, blau

**Langbeschreibung:** Stahlrohrkarre, bis 200 kg, H 1150 mm, Luft- oder Vollgummibereifung, blau: Mit der Stahlrohrkarre transportieren Sie Güter mit einem Gewicht bis 200 kg ohne großen Kraftaufwand. Erhältlich ist der blaue Sackkarren mit H 1150 mm entweder mit Luft- oder mit Vollgummibereifung. Um Waren und Verbrauchsmaterialien im Magazin oder Lager ohne großen Aufwand von einem Ort zum anderen zu transportieren, ist eine robuste Sackkarre unabdinglich. Das hier erhältliche Modell ist vollständig aus stabil verschweißtem Stahl gefertigt. Die Stahlblechschaufel trägt die Lasten zuverlässig und lässt sich bei Beschädigung austauschen, was das macht die Stahlrohrkarre zum langlebigen Transportbegleiter. Die Reifen verfügen über Naben mit Rollenlagerungen, außerdem sind sie mit Kunststofffelgen versehen. Je nach Einsatzzweck können Sie zwischen einem Modell mit Luft- oder Vollgummibereifung wählen. Die erste Variante eignet sich vor allem für unebene Böden und die Nutzung unterwegs. Reifen mit Vollgummi bieten sich dagegen für die Anwendung in Magazinen oder Lagern mit glatten Böden an. Weitere Details: Stahlrohrkarre zum Transport von Gütern bis 200 kg Mit roten Sicherheitsgriffen für optimales Handling Gebogene Stahlrohre mit Querverstrebungen Anschraubbare und austauschbare Stahlblechschaufel Material Gestell: pulverbeschichteter Stahl Bereifung: Luft oder Vollgummi, Kunststofffelgen, Naben mit Rollenlagerung Farbe: Blau RAL 5007 Schauffellänge und -breite: 250 x 320 mm Höhe: 1150 mm Gesamtbreite: 570 mm Gewicht Luftbereifung/Vollgummibereifung: 11/13,5 kg Lieferung erfolgt zerlegt Made in Germany 10 Jahre Garantie



**EAN/GTIN:** 4017976011257