

19-Zoll Wandgehäuse Basic (Bausatz)

roline[®]
Designed for Professionals

Datenblatt



Die 19-Zoll Wandschränke der ROLINE Basic Serie werden im unmontierten Zustand als Flatpack (Bausatz) geliefert. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Montage ist dank der beiliegenden Montageanleitung einfach und schnell durchzuführen.

Eigenschaften:

- Traglast: 60 kg
- Fronttür aus gehärtetem Glas, abschließbar
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Dach und Boden mit Kabelzuführung
- Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
- Dach mit Austanzung für Lüftermodule
- Farbe: Lichtgrau, RAL 7035 oder Tiefschwarz, RAL 9005
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: Nein

19-Zoll Wandgehäuse Basic (Bausatz)

roline[®]
Designed for Professionals

Datenblatt

Die ROLINE Basic Serie bietet eine vielseitige Auswahl an Wandgehäusen (Flatpack) in verschiedenen Höheneinheiten von 7 HE bis 12 HE sowie in den Farben grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005).



Artikelnummer	Höhe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Farbe / RAL
26210016	7 HE	540	400	grau / RAL 7035
26210186	7 HE	540	400	schwarz / RAL 9005
26210017	9 HE	540	400	grau / RAL 7035
26210187	9 HE	540	400	schwarz / RAL 9005
26210018	12 HE	540	400	grau / RAL 7035
26210188	12 HE	540	400	schwarz / RAL 9005