

Röhrenlampe 20x85mm, E14 260V 25W klar stoßfest

Artikel-Nr. 48258



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	25 W
Lampenspannung:	260 - 260 V
Lichtstrom:	130 lm
Socket:	E14
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	20 mm
Gesamtlänge:	85 mm
Stoßfest:	Ja
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Nennstrom:	96 mA
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Röhrenlampe 20x85mm Röhrenformlampe E14, klar, stoßfest. Diese Lampe wird dort eingesetzt, wo man nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung, zur Verfügung hat. Industrielampe - Nicht für die Beleuchtung im Haushalt geeignet!

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 25
Schaltzyklen: 4000
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2015 12:38:21

