




LED SPIKE

LED Outdoor Erdspeißleuchte, anthrazit, IP55, 3000K, 40°

Die in mehreren Farbvarianten erhältliche ErdSpeißleuchte LED SPIKE ist mit einer leistungsstarken, warmweißen 6 Watt LED bestückt. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt mittels Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002201
IP Code	IP 55
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Mobil
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	1.12 A
Stroboskop-Effekt (SVM)	1.66
Lumen	400 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Länge	8 cm
Höhe	10 cm

Lichtquelle

916630	
--------	---

Durchmesser	6 cm
Länge Erdspeiss	17.2 cm
Nettogewicht	0.54 kg
Bruttogewicht	0.604 kg
BIG WHITE Seite	701