

**Artikelnummer:** 129547

**Kurzbeschreibung:** Kommissionierwagen mit 5 waagerechten Auflageebenen

**Langbeschreibung:** Kommissionierwagen mit 5 waagerechten Auflageebenen: Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Auflageebenen 3-seitig mit Rand aus Winkelstahl (30/30/3 mm). Seitenbügel aus Rohr,  $\varnothing$  26,9 x 1,75 mm. Mit Abweisrollen an den Ecken. Etagenabstand von 250 mm für Eurokästen. Pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). 2 Lenk-FS-Rollen, 2 Lenkrollen ( $\varnothing$  125 mm), TPE-Bereifung, blaugrau, Rollenlager und Kunststofffelge. Lieferung ohne Kästen  
Ladefläche: L 610 x B 410 mm  
Außenmaße: L 710 x B 575 mm  
Anzahl Ladeflächen: 5  
Gesamthöhe: 1570 mm  
Ladehöhe: 270/520/770/1020/1270 mm  
Schiebegriffhöhe: -  
Tragkraft: 150 kg  
Rad- $\varnothing$ : 125 mm  
Eigengewicht: 24 kg

**EAN/GTIN:** 4250448510531

