


**Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFL064W53**



**B**



**Sonderzubehör**

|           |  |
|-----------|--|
| DSZ4682   | Griffleiste Weiss                        |
| DSZ4685   | Griffleiste Edelstahl                    |
| DSZ4686   | Griffleiste schwarz                      |
| DWZ1IT1B4 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| DWZ1IT1I4 | Clean Air Standard Umluftset             |
| DSZ4545   | Standard Umluftset                       |
| DSZ4551   | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)    |

**Flachschirmhauben: kaum sichtbar in  
einem Oberschrank integriert sorgen sie  
für ein klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** Wählen Sie die richtige Farbe aus verschiedenen Bosch-Griffleisten aus.
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

**Technische Daten**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Bauart:   | Flachschirmhaube           |
| Länge Anschlusskabel:                           | 175.0 cm                   |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):  | 162mm x 526.0mm x 290mm mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:          | 430 mm                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas:              | 650 mm                     |
| Nettogewicht:                                   | 8.1 kg                     |
| Steuerung:                                      | mechanisch                 |
| Regelung der Leistungsstufen:                   | 3                          |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: | 388 m <sup>3</sup> /h      |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | 257 m <sup>3</sup> /h      |
| Max. Luftmenge:                                 | 388 m <sup>3</sup> /h      |
| Anzahl der Lampen (Stck):                       | 2                          |
| Schallleistung:                                 | 67 dB(A) re 1 pW           |
| Durchmesser des Abluftstutzens:                 | 120 / 150 mm               |
| Material des Fettfilters:                       | Aluminium waschbar         |
| EAN-Nummer:                                     | 4242005231928              |
| Anschlusswert:                                  | 108 W                      |
| Absicherung:                                    | 10 A                       |
| Spannung:                                       | 220-240 V                  |
| Frequenz:                                       | 50 Hz                      |
| Steckerart:                                     | Schuko-/Gardy mit Erdung   |
| Gerätetyp:                                      | Eingebaut                  |



## **Serie 2, Flachschrumbaube, 60 cm, Silber, metallisch DFL064W53**

### **Flachschrumbauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign**

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

#### **Bauform**

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### **Komfort**

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

#### **Ausstattung**

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### **Betriebsart und Leistung**

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- Umluftleistung:
  - max. Normalbetrieb: 257 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
    - max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor

#### **Planungs- und Installationsinformation**

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Gesamtanschlusswert: 108 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFL064W53**

