

Mobile Harnstoff-Tankanlagen aus Polyethylen

Mobile Tankanlagen für wässrige Harnstofflösung AUS 32, die moderne Dieselmotoren zur Abgasreinigung benötigen. Die Harnstofflösung ist kein Gefahrgut, daher ist für den Transport keine UN-Zulassung erforderlich.

- effiziente Vor-Ort-Betankung von modernen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeugen mit Harnstofflösung zur Abgasreinigung
- komplett gebrauchsfertig mit Pumpe, ca. 2 Meter Anschlusskabel, 4 Meter Schlauch und Automatikzapfpistole
- aus speziellem Kunststoff nahtlos hergestellt
- mit abschließbarem Deckel und geräumigem Stauraum für Armaturen und Schlauch
- integrierte Be- und Entlüftung sowie Kugelhahn zur Entnahmeverriegelung
- einfacher Transport dank eingetragener Gabeltaschen


NEUHEIT



Mobile Tankanlage 450 Liter für AUS 32, Bestell-Nr. 243-121-62



Entnehmbare Akku-Leuchte im Deckel der 450-Liter-Ausführung



Kabelaufbewahrung



Pumpe mit Stromkabel



Mobile Tankanlage 250 Liter für AUS 32, Bestell-Nr. 243-126-62

Volumen [L]	250	450	250	450
Ausstattung	mit Pumpe, Zapfventil und Schlauch		mit Pumpe, Zapfventil, Schlauch und Durchflusszähler	
Fördermenge max [L/min]	15		33	
Bestellnummer Nennspannung [V] 12.00	243-124-62	243-121-62	243-127-62	243-131-62
Bestellnummer Nennspannung [V] 24.00	243-125-62	243-122-62	243-128-62	243-132-62
Bestellnummer Nennspannung [V] 230.00	243-126-62	243-123-62	243-129-62	243-133-62

Pumpengarnitur für Harnstofflösung AUS 32

- speziell für Harnstofflösung AUS 32
- gebrauchsfertig mit Pumpe, Zapfpistole und 6 Meter Schlauch

- einfache Montage
- selbstansaugende Membranpumpe


Fass-Pumpengarnitur für AUS 32



NEUHEIT

Bestell-Nr. 243-138-62

IBC-Pumpengarnitur für AUS 32



NEUHEIT

Bestell-Nr. 243-137-62



Fassroller aus Kunststoff

siehe Seite 432

Kanister mit Auslaufrohr, für Harnstoff

- Kanister aus Kunststoff, speziell für den Transport von wässriger Harnstofflösung AUS 32
- flexibles Auslaufrohr mit integrierter Belüftung
- Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt und ist so sicher vor Verunreinigungen und Verlust
- Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert



NEUHEIT

Volumen [L]	5	10	20
Maße außen L x B x H [mm]	329 x 152 x 251	329 x 172 x 341	381 x 301 x 433
Bestellnummer	243-134-62	243-135-62	243-136-62