


Thurmetall armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1205 x 695 mm, 9 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 500677



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



Thurmetall Armoire à tiroirs avec force par tiroir 200 kg

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1205 x 695 mm
- 9 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 200 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV



- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| type de meuble | armoire | glissière tiroir | rail télescopique |
| type d'armoire | armoire à tiroirs | extension tiroir | 100 % |
| matériau | acier | tiroir réglable en hauteur | 25 mm |
| hauteur | 1000 mm | surface de corps | finition peinture époxy |
| largeur | 1205 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| profondeur | 695 mm | blocage d'extension | blocage d'extension |
| équipement armoire | tiroirs | verrouillable | oui |
| nombre de tiroirs | 9 pièce | système de fermeture | serrure à cylindre |
| nombre x hauteur tiroirs | 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm | cloison de séparation médiane | non |
| hauteur frontale 75 mm | 2 pièce | poignée | poignée barre |
| hauteur frontale 100 mm | 6 pièce | roulant | non |
| hauteur frontale 150 mm | 1 pièce | garantie | 5 années |
| capacité de charge de tiroir | 200 kg | certification | GS // TÜV |
| grille de compartimentage longit | 50 mm | Poids | 210 kg |
| grille de compartimentage transv | 30 mm | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 501097 |  | cloison de séparation, 4 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 1100 mm |
| 501113 |  | cloison de séparation, 8 séparateurs longitudinaux + 22 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 1100 mm |
| 501114 |  | cloison de séparation, 8 séparateurs longitudinaux + 22 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 1100 mm |
| 501115 |  | cloison de séparation, 8 séparateurs longitudinaux + 22 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 1100 mm |
| 501150 |  | kit de bacs de rangement, composé de 54 bacs, 42 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 1100 mm |
| 501151 |  | kit de bacs de rangement, composé de 54 bacs, 42 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 1100 mm |
| 501164 |  | kit de bacs de rangement, composé de 33 bacs, 33 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 1100 mm |
| 501165 |  | kit de bacs de rangement, composé de 33 bacs, 33 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 1100 mm |
| 501169 |  | insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, largeur 1100 mm, en noir |

| | | |
|--------|---|--|
| 501173 |  | tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, largeur x profondeur 1100 x 600 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite |
| 532138 |  | Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 30 mm |
| 532139 |  | Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 50 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 974176 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge |