

ventouse de manutention

force verticale 70 kg, 2 ventouse(s)
Ø 120 mm, corps en aluminium



Numéro d'article: 891206

Ventouse de manutention

avec 2 ventouses

ventouse de manutention

- force verticale 70 kg
- convient pour endroits difficiles d'accès
- 2 ventouse(s) Ø 120 mm
- corps en aluminium

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	convient pour (application)	endroits difficiles d'accès
type de moyen de levage	élévateur de panneaux	diamètre de disques	120 mm
type porte-panneaux	ventouse de manutention	nombre de ventouses	2 pièce
kit	simple	matériau	aluminium
force verticale	70 kg	Poids	1 kg

Cela s'adapte aussi ...

221159






lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux

221283



gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique

222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm