

Feuille de données du produit



Article N°: 71304 Roue pivotante à bandage polyuréthane

Equipements de manutention

200 x 50 mm, roue à bandage polyuréthane monté sur jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Armature en tôle d'acier galvanisée. Déplacement silencieux, résistant à la plupart des produits corrosifs, longue durée de vie.



Détails techniques:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Charge totale (kg) | 350 |
| Roues (mm) | 200 x 50 |
| Type de pneu | Polyuréthane |
| Hauteur (mm) | 237 |
| Platine (mm) | 135 x 110 |
| Dis. Entre perforations (mm) | 105 x 75/80 |
| Perforations (mm) | 11 |
| Poids (kg) | 2,9 |
| Pays d'origine | Chine |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 73269098 |
| GTIN | 4017976713045 |