

# Feuille de données du produit



Article N°: 9380 Servante ESD

Equipements de manutention



En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. 3 plateaux amovibles en profilé avec armature ouverte pour 1 bac plastique 600 x 400 mm. Plateaux réglables au pas de 50 mm et inclinables de 15° et 30°. Charge plateau haut et intermédiaire : 80 kg. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	250
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	410
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	610
<b>Hauteur plateaux (mm)</b>	238, 538, 838
<b>Charge par plateau (kg)</b>	80
<b>Longueur totale (mm)</b>	525
<b>Largeur totale (mm)</b>	666
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1101
<b>Type de pneu</b>	TPE-ESD
<b>Roues (mm)</b>	125 x 32
<b>Poids (kg)</b>	31
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976493800