

## Kühltisch KTM 202

Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kipp-sichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343010  
GTIN: 4059395003017



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kipp-sichere Auflageschienen
- 2 halbe Schubladenauszüge
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Kühltisch
<b>Preisgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	KTM 202
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	903 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	875 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	830 mm
<b>Tiefe</b>	595 mm
<b>Höhe</b>	500 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür/Schublade
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Türanschlag</b>	Links
<b>Anzahl der Schubladen</b>	2
<b>Kapazität der Schubladen</b>	GN 1/1

<b>Bestückung</b>	GN 1/1
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,155 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	91 kg
<b>Serienzubehör</b>	
2 halbe Schubladen, pro Tür 1 Rost GN 1/1	rlsaniert weiß und 2 Paar kipp sichere Auflageschienen
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	35 mm
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	70 g

## Energiedaten


<b>Bruttoinhalt</b>	256 l
<b>Nutzzinhalt Kühlung</b>	120 l
<b>Kategorie</b>	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	883 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	42
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	390841
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Weitere Ansichten





**Filterer**  
Schubladen mit Filterer Auszugssystem

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette**  
Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355  
GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

---

**Rost 530x335mm**  
GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

---

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**  
Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten  
GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

---

**Schubladensatz 1/2 +1/2 für KTM Serie und Belegstationen**  
GN 1/1, Mehrpreis statt Tür  
GTIN: 4059395040524

Artikel-Nr.: 828698

---

**Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KTM 200**  
GTIN: 4059395040548

Artikel-Nr.: 828963

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**  
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)