


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2123 Langmateriaalwagen



Profielstalen constructie met insteekbare stalen rongen, 2 materiaalbakken, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck. In het midden 2 wielen, aan iedere kopzijde 1 zwenkwiël, Middelste wielen met rem. Totale breedte 700 mm, nuttige breedte 600 mm.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	3000
laadvlak breedte (mm)	600
Laadvlakhoogte (mm)	420
Gebruikhoogte (mm)	500
Totale lengte (mm)	2500
Totale breedte (mm)	700
Totale hoogte (mm)	920
Wielen	Polyurethaan
Wielmaat (mm)	360 x 75 200 x 50
Wenk	Nuttige lengte rongen 500 mm
Gewicht (kg)	178
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976021232