



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6103P Outdoor handtrekwagen



Handtrekwagen voor buiten gebruik. Van gelaste stalen buis, vuurverzinkt. Laadvlak van aluminium kwintetplaat. Relingen 180/250 mm hoog met sterke buisprofielen. Aanschroefbare dissel met veiligheidshandgreep en huidvriendelijke Softgrip. Grote wielen met glasvezelversterkte kunststof velg, met lekvrije polyurethaan banden, naaf met rollager. Geschroefde wielbevestiging voor het eenvoudig wissel van de wielen.



Technische details:

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Totaal draagvermogen (kg) | 300 |
| laadvlak lengte (mm) | 795 |
| laadvlak breedte (mm) | 445 |
| Totale lengte (mm) | 1475 |
| Totale breedte (mm) | 682 |
| Totale hoogte (mm) | 736 |
| Wielen | Polyurethaan volmateriaal |
| Wielmaat (mm) | 260 x 85 |
| Uitvoering | offen |
| Gewicht (kg) | 21,5 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Garantie (jaren) | 10 |
| Douanenummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976561035 |