

## Información sobre productos

# 00 11 01

### KNIPEX TwinKey®

Llaves para armarios de control

Para armarios y sistemas de paso estándar

- 10 perfiles. 2 cruces. 1 llave.
- Todos los sistemas de cierre convencionales
- Llave multifuncional para sistemas de paso en la ingeniería de construcción (calefacción y fontanería, técnica de climatización y ventilación, electrotecnia), suministro de gas y agua y sistemas de bloqueo
- Versión de 8 caras: 2 llaves cruciformes unidas mediante imán para ahorrar espacio
- Punta bit reversible: ranura de 1,0 x 7 mm y cruciforme PH2
- Llave y bit reversible unidos por un resistente cable inoxidable
- Diseño de fundición de zinc con peso optimizado



#### Información general

Núm. de artículo	00 11 01
EAN	4003773074670
Peso	135 g
Dimensiones	92 x 85 x 23 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad bocas cuadradas	5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0 mm
Capacidad llave de dos solapas	3 – 5 mm
Capacidad perfil de media luna	6 mm
Capacidad del cuadrado escalonado	6 — 9 mm
Capacidad boca triangular	7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0 — 12,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





