

## Broszura informacyjna

# 30 16 160

- Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- Różne rodzaje szczęk
- Długie, płaskie szczęki
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

## Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



Ogólna	
Nr art.	30 16 160
EAN	4003773001904
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Waga	150 g
Wymiary	160 x 57 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	5,0 mm
Długość szczęki (L3)	46,5 mm
Szerokość główki (W3)	16,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych