


## Productinformatie

# 48 41 J21

## Precisie-borgveertang

Voor binnenringen in boringen

DIN 5256 D



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Met openingsbegrenzer (instelbaar door aanslag)
- Instelling door middel van zeskantschroef
- Ideaal voor serieproductie, omdat effectief vermeden wordt dat de ringen zich uitzetten
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- 90° afgeschuinde toppen
- Met openingsbegrenzer voor een montage volgens DIN-NORM 471
- De instelbare aanslagschroef verhindert dat de ringen overmatig uitzetten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

### Algemeen

Artikel-nr.	48 41 J21
EAN	4003773080695
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	175 g
Afmetingen	165 x 48 x 22 mm
Norm	DIN 5256 D
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Capaciteit voor boorwijdte	Ø 19 – 60 mm
Punten (diameter)	Ø 1,8 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen