

Productinformatie

81 13 250

Sifon- en connectorentang

DIN ISO 8976



- Fijne verstelling voor optimale aanpassing aan de meest uiteenlopende diameters tot 75 mm
- Voor connectoren, oliefilters, kunststof buizen en sifons
- Ideaal om sifonschroefverbindingen, kunststof pijpverbindingen en ronde wartelmoeren aan te trekken en los te maken
- Met verwisselbare kunststofbekken voor gevoelige oppervlakken; tot Ø 75 mm
- Voor stekkers en koppelingen met schroefslot zoals Cannon-ronde stekkers
- Om slangen voorzichtig los te maken op pijpverbindingen en van filterpatronen
- Optimale hechting op vuil-, olie- en vetvrije oppervlakken
- 25-voudig verstelbare doorgestoken scharnier
- Ergonomische beengeometrie
- Verwisselbare greepbek met tweecomponenten-inzetstuk van kunststof, met een hard dragend component (rood) en een zacht grijpend component (blauw)
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	81 13 250
EAN	4003773078494
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	345 g
Afmetingen	250 x 60 x 17 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit spanwijdte (diameter)	Ø 10 – 75 mm
Instelposities	25

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





