

## Termékinformációk

# 92 47 01

## Univerzális csipesz

Szigetelt

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V  30°

- Szigetelt fogantyúkkal az elektromos szereléshez: akár 1000 V-ig biztonságos
- Az elektronikai ipar számos követelményének és alkalmazásának megfelel
- Egyenként tesztelve az 1000 V EN 60900/IEC 60900/VDE szerint és jóváhagyva 1000 V feszültségig történő munkavégzésre
- A szigetelése megfelel a REACH előírásainak, és mentes az egészségre káros ftalátoktól
- Nem mágneseződik az elektromágneses károsodás elkerülése érdekében
- Kiváló minőségű rozsdamentes acél: rendkívül kemény és nagyon jó a korrózióállósága a különböző légköri környezetek és sok korróziót okozó anyag ellen
- Készletként is kapható (92 00 04)
- Rozsdamentes acél

### Általános

Cikkszám	92 47 01
	73014BK.SA.B.00
EAN	4003773086963
Anyag	rozsdamentes acél
Fogófelületek	fogazott fogófelületek
Súly	43 g
Méret	142 x 16 x 38 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Kivitel	30°-os szögű
Csúcs szélessége (A)	1,3 mm
Csúcs szélessége (B)	3 mm
Verzió csipesz hegye	tompa
Rezistent la corozione	igen
Savállóság	nagyon jó
ESD-engedéllyel	nincs
VDE-engedéllyel	igen
Szakágak	Ipar Elektronika
Mágneses	nem mágnesezhető (80%)
Viselkedés	szigetelt

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk