

Broszura informacyjna

95 16 165

Nożyce do kabli

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych
- Czyste i gładkie cięcia bez miażdżenia i deformacji
- Nie nadaje się do cięcia przewodów stalowych i przewodów miedzianych ciągniętych na zimno
- Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- Łatwe cięcie nawet jedną ręką
- Bezpieczny profil rękojeści
- Złącze skręcane z możliwością regulacji, samoblokujące
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	95 16 165
EAN	4003773039648
Nożyczki	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Waga	262 g
Wymiary	165 x 47 x 21 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	50 mm ²
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
izolowane wg VDE	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Cięcie za pomocą noży do kabli: łatwe, czyste cięcie bez deformacji kabla

