

Productinformatie

97 51 12 SB

Krimptang voor Western-stekkers



- Verbeterd openingsmechanisme, geoptimaliseerd design, lager gewicht
- Perst 4-, 6- en 8-polige westernstekkers
- Voor het snijden en strippen van vlakke telefoonkabels zonder afscherming
- Nauwkeurig krimpproces dankzij parallelkrimp
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Hoge krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken
- Voor westernstekkers van type RJ 10 (7,65 mm breed), RJ 11/12 (9,65 mm breed) en RJ 45 (11,68 mm breed) lange vorm
- Met lengteafsnijder en ontmantelingsmes voor 6 en 12 mm lengte
- Kop gebruineerd, benen met tweekleurige meer-componentengrepen
- Ook voor het afstrippen van ronde kabels
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard

Algemeen

Artikel-nr.	97 51 12 SB
EAN	4003773044406
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	476 g
Afmetingen	200 x 74 x 22 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

	RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Aantal krimpprofielen	3
	Westernstekkers

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen