

Information produit

99 00 300 EAN

Tenaille russe

(Pinces bétonneur ou pinces réparateur)

DIN ISO 9242

- Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique
- Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	99 00 300 EAN
EAN	4003773034117
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poids	510 g
Dimensions	300 x 48 x 24 mm
Norme	DIN ISO 9242
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,1 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 1,8 mm
Longueur des tranchants mm	25,0 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



