



2400209 Unterbauleuchte - 1x18W 120cm 1900lm 4000K IP20

- 106 Lm/W
- neutralweißes Licht
- Lange Lebensdauer durch austauschbare Rohr

Die LED-Lichtleiste ist perfekt für den Einsatz in Heimwerkerräumen, Büros, Kellern und (großen) Lagerräumen.

Die Röhre kann entfernt und ersetzt werden (durch Artikel 600740_01), wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet wird. Die Röhre hat eine spezielle Schicht, die sicherstellt, dass sie nicht zerspringt, wenn sie auf den Boden fällt, und hat eine T8-Befestigung.

Die Röhre gibt ein neutralweißes Licht ab und hat einen breiten Abstrahlwinkel.



Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's light
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	1900 lm
Lumen nutzbar (gerichtet)	1900 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	106
Farbtemperatur	4000 K
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Flackerfrei	true

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	18,0 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	151 — 151 mA
Schutzklasse	I
Vorschaltgerätetyp	IC-Treiber
Dimm Art	Nicht dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
Anzahl der LED-Chips	72

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP20
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
Energieklasse (EU 874/2015)	A++
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
Eprel ID	1041056

Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelbreite	35 mm
Abmessung der Artikelhöhe	50 mm
Nettogewicht des Artikels	560 g
Gehäusematerial	Eisen

Logistische Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	122,5 cm
Einzelverpackung-Breite	3,0 cm
Einzelverpackung-Höhe	5,5 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	576,0 g
EAN Produkt	8718692545052
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	10,0 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	6,00 g
Umkarton-Länge	124 cm
Umkarton-Breite	24 cm
Umkarton-Höhe	18 cm
CBM-Umkarton	0,05 m ³
Menge im Umkarton	20
Umkarton-Bruttogewicht	12,20 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	820,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	160,00 g
Menge auf EU-Palette	540
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	9405114090

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [shada.nl/de /p/2400209](https://shada.nl/de/p/2400209)