

opvangbak

voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l,
hoogte x breedte x diepte 625 x
1475 x 1475 mm, met PE-element en
rooster van staal met
corrosiebeschermende zinklaag, van
staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 104763

Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen
- voor 1 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 625 x 1475 x 1475 mm
- met PE-element en rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- steunvoet, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten



Technische details

opslagtype gevaarlijke opvangbak

kleur blauw // RAL 5012

stoffen			
type opvangbak	opvangbak	opvangbak uitrusting	PE-element, rooster
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
capaciteit	1 x IBC	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	1000 l	onderbouw	steunvoet
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	625 mm	stapelbaar	nee
breedte	1475 mm	verrijdbaar	nee
diepte	1475 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
materiaal	staal	gewicht	211 kg
oppervlak	gelakt		

Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm