

Rollcart tafelwagen

draagvermogen 400 kg, 3 niveaus met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 995 x 695 mm, etage(s) van plaatstaal, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158078



Rollcart hoge tafelwagen met plaatstalen opvanglegbord

tafelwagen

- draagvermogen 400 kg
- 3 niveaus met opvanglegborden
- laadvlak lengte x breedte 995 x 695 mm
- hoogte x lengte x breedte 1175 x 1200 x 700 mm
- etage(s) van plaatstaal
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal

Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	nee

draagvermogen	400 kg	schuifbeugel	1 stuks
lengte laadvlak	995 mm	uitrichting duwbeugel	horizontaal
breedte laadvlak	695 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
etages aantal	3 stuks	banden	TPE
etage type	opvanglegborden	materiaal behuizing	staal
materiaal etage(s)	plaatstaal	wiel-ø	200 mm
randhoogte	30 mm	wiellager	groefkogellager
hoogte	1175 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte	1200 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	700 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	gewicht	60 kg
materiaal verwerking	gelast		

Gerelateerde Producten

158407



4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagens, draagvermogen 0 - 600 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar