


Rollcart diable d'empilage

force 200 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 300 x 250 mm, protection de la charge avec paroi arrière grillagée, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 158299



Rollcart Diabale d'empilage

Force 200 kg

diabale d'empilage

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 250 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1250 x 530 x 510 mm
- protection de la charge avec paroi arrière grillagée
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diabale de manutention	patins pour escaliers	non
type de diabale de manutention	diabale d'empilage	poignée de sécurité	oui
charge	200 kg	matériau de poignée	plastique
largeur de pelle	300 mm	pneumatique	air

profondeur de pelle	250 mm	Ø de roue	260 mm
matériau	acier	matériau de jante	plastique
matériau de finition	soudé	roulement	roulement à rouleaux
surface	finition peinture époxy	hauteur	1250 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	largeur	530 mm
rabattable	non	profondeur	510 mm
protection de la charge	paroi arrière grillagée	Poids	11,5 kg

Accessoires

158296



bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal