

PE-opvangbak

voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 220 l, hoogte x breedte x diepte 360 x 1220 x 820 mm, sleden, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck



Artikelnummer: 201631

Opvangbak

met europaletafmeting

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume 220 l
- hoogte x breedte x diepte 360 x 1220 x 820 mm
- van polyethyleen
- bak zonder rooster
- sleden, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	820 mm
type opvangbak	PE-opvangbak	materiaal	polyethyleen
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	geen
opvangvolume	220 l	onderbouw	sleden
capaciteit	2 x 200 liter vat	onderrijdbaar	ja

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	360 mm	verrijdbaar	nee
breedte	1220 mm	gewicht	14 kg

Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm