

Lacont container voor gevaarlijke stoffen

Geschikt voor aquatoxische en
brandbare stoffen, voor opslag
buiten (actief), hoogte x breedte x
diepte 2385 x 4075 x 2075 mm,
constructie van staal gelakt in RAL
5012 lichtblauw

Artikelnummer: 205438



Lacont container voor gevaarlijke stoffen

Voor actieve opslag van aquatoxische en ontvlambare stoffen

container voor gevaarlijke stoffen

- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor opslag buiten (actief)
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 2385 x 4075 x 2075 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1970 x 3980 x 1980 mm
- met bodemopvangbak en rooster
- bodemopvangbak met 1000 l opvangvolume
- dubbele vleugel deur
- met natuurlijke ventilatie door ventilatie-openingen in de bodem
- constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk




Technische details

gebruiksaanwijzing verordening i	bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist	bodem uitvoering	bodemopvangbak, rooster
opslagtype gevaarlijke stoffen	container	opvangvolume vloeropvangbak	1000 l
type container	container voor gevaarlijke stoffen	ventilatie	natuurlijk door openingen in de bodem
geschikt voor gevaarlijke stof	aquatoxische en brandbare stoffen	type deur	dubbele vleugel deur
bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten	breedte deur	1950 mm
opslagplaats	buiten	materiaal	staal
opslagsoort	actief	oppervlak	gelakt
hoogte buiten	2385 mm	kleur	blauw // RAL 5012
breedte buiten	4075 mm	materiaal rooster	staal
diepte buiten	2075 mm	oppervlak rooster	verzinkt
diepte binnen	1980 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
binnenhoogte	1970 mm	levering	voorgemonteerd
breedte binnen	3980 mm	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
binnendiepte	1980 mm	gewicht	950 kg

Gerelateerde Producten

149134		afvoerluchtbeveiliging, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd, vermogen 0,69 W
201489		helling voor steekwaggen voor container voor gevaarlijke stoffen, lengte x breedte 1200 x 1000 mm
201490		helling voor vorkhefwaggen voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x lengte x breedte 320 x 2900 x 1000 mm
201491		ventilatie, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd
201494		schakelkast, voor container voor gevaarlijke stoffen
239001		LED-lamp, voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 114 x 1250 x 182 mm, vermogen 46 W, met 220-240 V, 50/60 Hz
239002		LED-lamp, voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 114 x 1250 x 182 mm, vermogen 47 W, met 220-240 V, 50/60 Hz
505868		roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 800 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
505869		roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 1800 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag

505870		roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 2600 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
700173		Stapelaar-/Kraanontlading

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage