

vatenonderwagen

draagvermogen 350 kg, laadvlak Ø 610 mm, capaciteit 1 x 200 liter stalen vat of 1 x 220 liter kunststof vat, platform open, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 4 zwenkwielen



Artikelnummer: 235764



vatenonderwagen

- draagvermogen 350 kg
- laadvlak Ø 610 mm
- capaciteit 1 x 200 liter stalen vat of 1 x 220 liter kunststof vat
- platform open
- geen uitrusting
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 75 mm
- met nylon-banden

Technische details

transporttoestel dolly

wielen aantal/soort 4 zwenkwielen

type roller	vatenonderwagen	banden	nylon
draagvermogen	350 kg	wiel-ø	75 mm
diameter laadvlak	610 mm	hoogte	125 mm
capaciteit	1 x 200 liter stalen vat of 1 x 220 liter kunststof vat	lengte	610 mm
platform	open	breedte	610 mm
transportwagen uitrusting	geen uitrusting	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
stuurstang	nee	gewicht	9 kg